

Расширение глушителя UOMS-1/4

№ изделия: 538436

FESTO

Для большего снижения уровня шума можно установить до 4 глушителей, один поверх другого.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип уплотнения резьбового соединения	Без уплотнение
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Открытый глушитель
Рабочее напряжение, генератор вакуума	0 ... 8 bar
Operating pressure of vacuum generator	0 ... 0,8 MPa 0 ... 116 psi
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Тип крепления	С фиксацией
Вес продукта	8,6 g
Материал вставки глушителя	PU пена
Материал резьбовой заглушки	POM
Материал корпуса	POM
Материал внутренней трубы	Алюминиевый сплав