


# Расширение глушителя UOMS-3/8

№ изделия: 538437

FESTO

Для большего снижения уровня шума можно установить до 4 глушителей, один поверх другого.



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение                         |
|--|----------------------------------|
| Тип уплотнения резьбового соединения     | Без уплотнение                   |
| Положение при сборке                     | Любое                            |
| Тип конструкции                          | Открытый глушитель               |
| Рабочее напряжение, генератор вакуума    | 0 ... 8 bar                      |
| Operating pressure of vacuum generator   | 0 ... 0,8 MPa<br>0 ... 116 psi   |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L                   |
| Температура окружающей среды             | 0 ... 60 °C                      |
| Тип крепления                            | С фиксацией                      |
| Вес продукта                             | 17,5 g                           |
| Материал вставки глушителя               | PU пена                          |
| Материал резьбовой заглушки              | ПОМ                              |
| Материал корпуса                         | ПОМ                              |
| Материал внутренней трубы                | Алюминиевый сплав                |