

Монтажная плата VMPA1-FB-AP-4-1-T1

№ изделия: 538657

FESTO

Для пневмоострова MPA-S.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	42 mm
Длина	107,3 mm
Монтажный шаг	10,5 mm
Макс. количество распределителей	4
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Пилотное давление	3 ... 8 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	185 g
Пневматическое подключение, канал 2	M7
Пневматическое присоединение, канал 4	M7
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной платы	Алюминиевое литье под давление