

Пассивная направляющая FDG-40- -ZR-RF

№ изделия: 538792

FESTO



Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Размер	40
Ход	1 ... 5.000 mm
Резерв хода	136 mm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	Роликовая направляющая
Тип конструкции	Направляющая
Макс. ускорение	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Макс. скорость	$\leq 10 \text{ m/s}$
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Моменты инерции сечения 2-ой степени Ix	2.479E+03 mm ⁴
Моменты инерции сечения 2-ой степени Iy	946,3E+03 mm ⁴
Макс. усилие Fy	300 N
Макс. усилие Fz	300 N
Макс. момент Mx	18 Nm
Усилие перемещения	5 ... 35 N
Дополнительный вес на 10 мм хода	59,1 g
Тип крепления	с принадлежностями
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Материал закрывающей крышки	PA
Материал направляющей рейки	Сталь
Материал компонента направляющей	Сталь
Материал корпуса	Алюминий Анодированный