

Многоканальная пневматическая плита CPV10-VI-P4-M7-C

FESTO

№ изделия: 538808

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Для пневмоострова CPV.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX)
Сертификационный департамент	IECEX TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X
Категория АТЕХ Газ	II 2G
Категория АТЕХ Пыль	II 2D
Взрывозащита типа "Газ"	Ex eb IIC Gb
Взрывозащита типа "Пыль"	Ex tb IIIC Db
Взрывобезопасная температура окружающей среды	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	320 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) Не содержит галоген Free of copper
Материал уплотнений	NBR
Материал плиты	Алюминиевый сплав