

Монтажный набор SMBR-8-8/100-S6

№ изделия: 538937

FESTO

Для установки датчиков положения для паза тип 8 на круглые цилиндры с диаметром поршня от 8 до 100 мм, стойкий к температурам до 150° C.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	8
Проект	для T-образной щели
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Температура окружающей среды	-20 ... 120 °C
Вес продукта	20 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Алюминиевый сплав Анодированный Легированная сталь, нержавеющая
Материал винтов	Легированная сталь, нержавеющая