

Поворотный коллектор GF-1/8-M5

№ изделия: 539290

FESTO

Одиночный поворотный коллектор, 1 ввод - 4 вывода.
Усилие воздействия зависит от начальной высоты.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	4,1 mm
Положение при сборке	Любое
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Стандартный расход 1-2.1 (6->0)	490 l/min
Стандартный расход 1-2.X в атмосферу (6->0)	2.250 l/min
Макс. скорость	3.000 1/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::] Water (liquid, free of ice)
Примечание по рабочей среде	Use 5 µm filter when operating with water Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Макс. момент затяжки	1,95 Nm
Номинальный момент затяжки	1,22 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	M5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)