

Штекерная розетка MSSD-EB-M12

№ изделия: 539712

FESTO

Для электромагнитных катушек и распределителей, расположение каналов по DIN EN 175 301, тип C.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|------------------------------|--|
| Частота соединения | 50 |
| Тип крепления | На электромагнитном распределителе с центральным винтом M2,5 |
| Положение при сборке | Любое |
| Вес продукта | 11 g |
| Электрическое подключение | 3-пин Розетка разъема, угловая Расположение контактов тип C по EN 175301-803 По DIN EN 175301-803 Кубическая форма |
| Резьбовое подключение кабеля | M12 |
| Допустимый диаметр кабеля | 4 ... 6 mm |
| Поперечное сечение терминала | 1,5 mm ² |
| Класс защиты | IP65 по IEC 60529 |
| Температура окружающей среды | -40 ... 125 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Материал корпуса | PA с армированием |
| Материал уплотнений | HNBR |