


# Плита для блочного монтажа CPASC1-PRS-2-5-M5-MP

№ изделия: 539898  
Продукт будет снят с производства

FESTO

Для пневмоострова CPA-SC.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	10,5 mm
Разделение зон давления	1 и 3 и 5
Положение при сборке	Любое
Макс. количество распределителей	2
Идентификация позиции распределителя	Табличка
Рабочее давление	10 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура среды	-5 ... 50 °C
Уровень звукового давления	85 dB(A)
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Авторизация	с UL us - Recognized (OL)
Вес продукта	430 g
Электрическое подключение распределителя	3-пин
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием с верхней рейкой
Тип крепления	Опция со сквозным отверстием с верхней рейкой
Подвод пилотного воздуха 12/14	M5
Присоединение продувочного канала	M5
Выхлоп пилота, канал 82	M5
Выхлоп пилота, канал 82/84	M5
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	M5
Пневматическое подключение, канал 3	G1/8
Пневматическое присоединение, канал 4	M5
Пневматическое присоединение, канал 5	G1/8
Информация о материале, монтажная плита	Алюминиевый сплав Анодированный