

Коллектор регуляторов давления LRB-1/4-DB-7-O-K3-MINI

FESTO

№ изделия: 540041

Продукт будет снят с производства

Комбинация 2, 3, 4 или 5 регуляторов давления с прямым управлением на Р коллекторе, без манометров.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2024 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Mini
Серия	DB
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка с фиксацией
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	На Р-коллекторе поршневой регулятор прямого действия
Функция контроллера	Постоянная выходного давления со вторичным сбросом с обратным протоком
Operating pressure MPa	0,15 ... 1 MPa
Рабочее давление	1,5 ... 10 bar
Диапазон регулировки давления в Мпа	0,05 ... 0,7 MPa
Диапазон давления управления	0,5 ... 7 bar
Диапазон регулировки давления в psi	7 ... 100 psi
Макс. гистерезис давления	0,5 bar
Стандартный номинальный расход	≥ 1.000 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-5 ... 50 °C
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	750 g
Тип крепления	Установка передней панели с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Материал резьбовой заглушки	Сталь Гальванизирован
Материал распорного штифта	Алюминиевый сплав
Материал коллектора	Алюминиевый сплав
Материал уплотнительного кольца	PVC
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	PA с армированием