

Амортизатор YSRW-DGC-32-GF

№ изделия: 540350

FESTO

для линейного привода DGC-G.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | 32 |
| Демпфирование | Самонастраиваемый Плавная характеристика |
| Положение при сборке | Любое |
| Определение позиции | Без |
| Макс. скорость удара | 3 м/с |
| Режим работы | одностороннего действия нажимного действия |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | -10 ... 80 °C |
| Тип крепления | с контргайкой |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал штока | Легированная сталь |