



# Тройник с цанговым зажимом NEDU-M8D3-M12T4

№ изделия: 541597

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Частота соединения	500
Диапазон рабочего напряжения AC	60 V
Диапазон рабочего напряжения DC	60 V
Номинальное рабочее напряжение AC	60 V
Номинальное рабочее напряжение DC	60 V
Допустимая нагрузка по току	4 A
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-25 ... 85 °C
Класс защиты	IP65 IP67
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C
Макс. момент затяжки	0,3 Нм на M8 0,5 Нм на M12
Вес продукта	16,9 g
Электрическое подключение	по EN 60947-5-2 Разъем/розетка M12x1 / M8x1 4-пин / 3-пин
Тип крепления	Резьбовой
Цвет корпуса	Черный
Информация о материале, контргайка	Латунь Хромирование Никелирование
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, корпус	TPPE-U (PU), с усилением
Информация о материале, разъем	Латунь Позолочен