

Модуль разветвления MS12-FRM-G

№ изделия: 541681

FESTO

Для распределения сжатого воздуха без функции обратного клапана.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Положение при сборке | Любое |
| Тип конструкции | Модуль ответвления |
| Рабочее давление | 0 ... 20 bar |
| Стандартная номинальная пропускная способность в направлении главного потока 1->2 | 25.000 ... 42.000 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура хранения | -10 ... 60 °C |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 3.000 g |
| Пневматическое подключение, канал 1 | Модуль коллектора |
| Пневматическое подключение, канал 2 | Модуль коллектора |
| Пневматическое подключение, канал 3 | G2 |
| Пневматическое присоединение, канал 4 | G1 |
| Материал корпуса | Алюминиевое литье под давление |