

# Блок питания SVG-3/400VAC-48VDC-20A


№ изделия: 542405

Продукт будет снят с производства

с номинальным напряжением на выходе 48 В пост. тока и номинальным выходным током 20 А.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	125 mm
Высота	130 mm
Длина	240 mm
Положение при сборке	Свободная конвенция
Первичное питание	3-фазный
Входной ток	2,3 - 1,9 А
Номинальное выходное напряжение DC	48 V
Номинальный выходной ток	20 A
Диапазон входного напряжения AC	400 ... 500 V
Поддержание напряжения питания при сбое	50 ms
Линейная частота	45 ... 65 Hz
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Температура хранения	-40 ... 85 °C
Относительная влажность воздуха	95%
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	-25 ... 70 °C
Авторизация	C-Tick с UL us - Listed (OL)
Вес продукта	3.500 g
Тип крепления	с верхней рейкой
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества