

Pick&Place DHSP-HMPL16-HMPL12

№ изделия: 542973

FESTO

Включает небольшой координатный привод, компактный и модульный с зажимным картриджем и средней позицией. Механический интерфейс для крепления поворотных приводов и захватов Festo. Заказывается как набор для сборки или полностью собранный и отлаженный.

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче. Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».




Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Pick&Place 1.0
Эффективная нагрузка	0 ... 1 kg
Привод, Z координата	HMPL-12
Система приводов, Z координата	Пневматический
Промежуточная позиция, Z координата	x1
Ход, Z координата	0 ... 100 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	± 0,02 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Z координата	± 0,02 mm
Привод, Y координата	HMPL-16
Система приводов, Y координата	Пневматический
Промежуточная позиция, Y координата	x1
Ход, Y координата	0 ... 160 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	± 0,02 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	± 0,02 mm