

Pick&Place

DHSP-HMP25-HMP20

№ изделия: 542978

FESTO

включает модульные координатные приводы, для точного перемещения на большие дистанции без боковых отклонений. Механический интерфейс для крепления поворотных приводов и захватов Festo. Заказывается как набор для сборки или полностью собранный и отлаженный.

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче. Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».




Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Pick&Place 3.0
Эффективная нагрузка	0 ... 6 kg
Привод, Z координата	HMP-20
Система приводов, Z координата	Пневматический
Промежуточная позиция, Z координата	x1
Ход, Z координата	0 ... 400 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	± 0,01 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Z координата	± 0,01 mm
Привод, Y координата	HMP-25
Система приводов, Y координата	Пневматический
Промежуточная позиция, Y координата	x1
Ход, Y координата	0 ... 400 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	± 0,02 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	± 0,02 mm