

Линейный порталный привод DHSL-DGC25-HMPL16

№ изделия: 542979

FESTO

включает бесштоковый цилиндр и небольшой координатный привод, динамичный, точный, модульный. Механический интерфейс для крепления поворотных приводов и захватов Festo. Заказывается как набор для сборки или полностью собранный и отлаженный.

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче. Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».




Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Линейный порталный привод 1.0
Эффективная нагрузка	0 ... 2 kg
Привод, Z координата	HMPL-16
Система приводов, Z координата	Пневматический
Промежуточная позиция, Z координата	x1
Ход, Z координата	0 ... 160 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	± 0,02 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Z координата	± 0,02 mm
Привод, Y координата	DGC-25
Система приводов, Y координата	Пневматический
Ход, Y координата	0 ... 3.000 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	± 0,02 mm