


# Линейный порталный привод DHSL-DGE25ZR-HMPL16

№ изделия: 542982

FESTO

включает электромеханический привод с зубчатым ремнем и небольшой координатный привод, динамичное позиционирование и разнообразие модулей. Механический интерфейс для крепления поворотных приводов и захватов Festo. Заказывается как набор для сборки или полностью собранный и отлаженный.

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче. Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Линейный порталный привод 1.0
Эффективная нагрузка	0 ... 2 kg
Привод, Z координата	HMPL-16
Система приводов, Z координата	Пневматический
Промежуточная позиция, Z координата	x1
Ход, Z координата	0 ... 160 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	± 0,02 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Z координата	± 0,02 mm
Привод, Y координата	DGE-25-ZR-KF
Система приводов, Y координата	Электрический Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей
Промежуточная позиция, Y координата	Любое
Ход, Y координата	0 ... 2.000 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	± 0,1 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	± 0,1 mm