

Линейный порталный привод DHSL-2DGC25-DGEA25

№ изделия: 543004

FESTO

включает бесштоковый цилиндр с пассивной направляющей и электромеханический консольный привод, динамичный, точный, с электронным позиционированием. Механический интерфейс для крепления поворотных приводов и захватов Festo. Заказывается как набор для сборки или полностью собранный и отлаженный.

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче. Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».




Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Линейный порталный привод 3.0
Эффективная нагрузка	0 ... 6 kg
Привод, Z координата	DGEA-25
Система приводов, Z координата	Электрический Привод с зубчатым ремнем DGEA
Промежуточная позиция, Z координата	Любое
Ход, Z координата	0 ... 800 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	± 0,05 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Z координата	± 0,05 mm
Привод, Y координата	2x DGC-25
Система приводов, Y координата	Пневматический
Ход, Y координата	0 ... 3.000 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	± 0,02 mm