

Линейный порталный привод DHSL-2DGPL25S-DGEA25

№ изделия: 543005

FESTO

включает бесштоковый цилиндр с пассивной направляющей и электромеханический консольный привод, очень динамичный, с функцией "soft stop", точное позиционирование. Механический интерфейс для крепления поворотных приводов и захватов Festo. Заказывается как набор для сборки или полностью собранный и отлаженный.

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче. Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».




Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Линейный порталный привод 3.0
Эффективная нагрузка	0 ... 6 kg
Привод, Z координата	DGEA-25
Система приводов, Z координата	Электрический Привод с зубчатым ремнем DGEA
Промежуточная позиция, Z координата	Любое
Ход, Z координата	0 ... 800 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	± 0,05 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Z координата	± 0,05 mm
Привод, Y координата	2x DGPL-25-SPC11
Система приводов, Y координата	Сервопневматический
Промежуточная позиция, Y координата	x2
Ход, Y координата	0 ... 1.600 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	± 0,02 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	± 1 mm