

Многополюсный узел VABE-S6-1LF-C-M1-C36N

№ изделия: 543413

FESTO

Для пневмоостровов VTSA and VTSA-F.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 61984
Положение при сборке	Любое
Макс. количество распределителей	16 при бистабильных клапанах 32 при моностабильных клапанах
Макс. суммарный ток	6 A
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Импульсная мощность	1,5 kV
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	1 A
Степень загрязнения	3
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс защиты	IP65 NEMA 4
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	540 g
Электрическое подключение	Многополюсный разъем Розетка / клеммный блок
Материал крышки	PA
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление