


# Многополюсный узел VABE-S6-1LF-C-M1-R19

№ изделия: 543415

FESTO

Для пневмоостровов VTSA and VTSA-F.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Макс. количество распределителей	16 при моностабильных клапанах 8 при бистабильных клапанах
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс защиты	IP65 NEMA 4
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	539 g
Электрическое подключение	Многополюсный разъем 19-пин Разъем По CNOMO E03.62.530.N
Материал крышки	PA
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление