

Муфта EAMC-30-32-6.35-8

№ изделия: 543421

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---------------------------------|---|
| Установочный диаметр 1 | 6,35 mm |
| Установочный диаметр 2 | 8 mm |
| Размер | 30 |
| Номинальная длина | 32 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Макс. скорость | 8.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура хранения | -25 ... 60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 % |
| Температура окружающей среды | -25 ... 60 °C |
| Массовый момент инерции | 5,87 kgmm ² |
| Передаваемый момент | 6,5 Nm |
| Вес продукта | 48 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |