

Блок диагностики и обслуживания FED-301

FESTO

№ изделия: 543438
Продукт будет снят с производства

Дисплей и блок управления с графическим LCD-дисплеем для подключения к контроллерным системам.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажная глубина	61 mm
Высота	109 mm
Длина	149 mm
Макс. толщина передней панели	5 mm
Память пользователя	512 kByte
Часы реального времени	Да
Список событий	256
Способ запоминания	32 kByte
Тревога	1.024
Отклонение часов реального времени	130 с в месяц
Количество цветов	Черный/белый
Количество светодиодов	4
Дисплей	Монохромный ЖК-индикатор
Характеристики дисплея	Touchscreen
Размер дисплея	3,8"
Запасная батарея	3 V / 270 mA литиевая
Диапазон рабочего напряжения DC	18 ... 30 V
Разрешение дисплея	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Потребление тока при номинальном рабочем напряжении	0,4 A
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	5 - 85 % не конденсирующий
Класс защиты	IP65 лицевая часть, IP20 задняя часть.
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Авторизация	с UL us - Listed (OL) RCM Mark
Вес продукта	1.000 g
Вспом. интерфейс	Sub-D 9-пин Розетка разъема
Интерфейс PC	RS232 Sub-D 15-пин Разъем
Интерфейс программирования	9,6 - 38,4 kBd
Интерфейс PLC	RS232 Sub-D 15-пин Разъем
Интерфейс Ethernet	Опционально, 10 MBd
Тип крепления	Установка передней панели
Программное обеспечение	FED Designer 6.06 или выше