

Блок диагностики и обслуживания FED-5000

FESTO

№ изделия: 543447
Продукт будет снят с производства

Дисплей и блок управления с графическим LCD-дисплеем для подключения к контроллерным системам, с 1 функциональной клавишей.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажная глубина	101 mm
Высота	307 mm
Длина	392 mm
Макс. толщина передней панели	5 mm
Память пользователя	32 Mbyte
Кол-во светодиодов	1
Кол-во функциональных клавиш	1
Часы реального времени	Да
Список событий	1.024
Способ запоминания	32 kByte
Тревога	1.024
Отклонение часов реального времени	130 с в месяц
Количество цветов	64 k
Количество светодиодов	4
Дисплей	Цвет TFT
Характеристики дисплея	Touchscreen
Размер дисплея	15"
Запасная батарея	3 V / 270 мА литиевая
Диапазон рабочего напряжения DC	18 ... 30 V
Разрешение дисплея	XGA, 1024x768 Pixel
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Потребление тока при номинальном рабочем напряжении	1,5 A
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	5 - 85 % не конденсирующий
Класс защиты	IP65 лицевая часть, IP20 задняя часть.
Температура окружающей среды	0 ... 45 °C
Авторизация	с UL us - Listed (OL) RCM Mark
Вес продукта	3.800 g
Вспом. интерфейс	Sub-D 9-пин Розетка разъема
Интерфейс принтера	RS232 Sub-D 15-пин Розетка разъема
Интерфейс PC	RS232 Sub-D

Характеристика	Значение
	15-пин Розетка разъема
Интерфейс программирования	9,6 - 38,4 kBd
Интерфейс PLC	RS232 Sub-D 15-пин Разъем
Интерфейс Ethernet	RJ45 10/100 MBd 2-й интерфейс Ethernet, оптический, 10 MBd
Тип крепления	Установка передней панели
Программное обеспечение	FED Designer 6.06 или выше