

Вертикальная изолирующая плита VABF-S3-2-L1D1-C

№ изделия: 543601

FESTO

Для пневмоострова VDMA-01/02, стандартная стыковая поверхность по 15407-1, для монтажа между плитой и распределителем, давление питания пневмоострова заблокировано. Замена распределителя возможна без отключения всего пневмоострова.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	18 mm
Основан на стандарте	ISO 15407-1
Положение при сборке	Любое
Вертикальный монтаж пневмоэлементов	Заглушка для канала 1
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Стандартный номинальный расход	400 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс защиты	IP65 NEMA 4
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	212 g
Вертикальный стыковой тип монтажа	на коллекторе на индивидуальной плите
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление