

Осушитель воздуха мембранный MS6-LDM1-1/4-P40

№ изделия: 543646

FESTO

Пониженная точка росы под давлением, с металлическим стаканом,
направление потока: слева направо

Внимание: Чтобы гарантировать долгую и безаварийную службу
устройства, воздух следует очистить с помощью микрофильтра 0,
01 µm (оставшиеся частички < 0,1 µm, содержание масла t < 0,1 mg/m³)!




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | 6 |
| Серия | MS |
| Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
| Структура проекта | Мембранный осушитель |
| Рабочее давление | 3 ... 12,5 bar |
| Стандартный номинальный расход | 400 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [1:4:2] |
| Примечание по рабочей среде | Операция смазывания невозможна |
| Снижение точки росы под давлением | 20 K |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура хранения | -20 ... 60 °C |
| Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух по ISO8573-1:2010 [1:3:2] |
| Температура среды | 2 ... 50 °C |
| Температура окружающей среды | 2 ... 50 °C |
| Вес продукта | 1,3 kg |
| Тип крепления | Опция Линейный монтаж с принадлежностями |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/4 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, корпус | Алюминиевое литье под давление |
| Информация о материале, стакан | Алюминиевый сплав |