

Поводок FKC-50/63

№ изделия: 545240

FESTO

для линейного привода DGC-G.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50/63
Радиальное отклонение +/-	4 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Кратковременная макс. допустимая нагрузка в направлении усилия +/-	5.000 N
Длительная макс. допустимая нагрузка в направлении усилия +/-	5.000 N
Вес продукта	1.200 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал монтажного штифта	Легированная сталь
Материал шарнира	Легированная сталь
Материал резьбовой детали	Сталь
Материал плиты	Алюминиевое литье
Материал фиксатора	Пружинная сталь