

Пневмораспределитель VLO-B-3-3/4

№ изделия: 546044

Продукт будет снят с производства

FESTO

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2 Н.О./Н.З., моностабильный
Тип управления	пневматический
Ширина	39 mm
Стандартный номинальный расход	5.170 l/min
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Тип конструкции	Тарельчатое седло
Тип сброса	механическая пружина
Условный проход	17 mm
Положение при сборке	Любое
Пилотное давление	1 ... 10 bar
Время выключения	23 ms
Время включения	8 ms
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	1.164 g
Тип крепления	Опция На PR-коллекторе со сквозным отверстием
Подключение пилотного воздуха: 110	G1/4
Пневматическое присоединение, 11	G3/4
Пневматическое подключение, канал 33	G3/4
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Алюминий Анодированный