

Распределитель с электроуправлением MFHB-2-1/8

№ изделия: 546048

Продукт будет снят с производства

FESTO

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	2/2 Н.З., моностабильный
Тип управления	электрический
Стандартный номинальный расход	90 l/min
Рабочее давление	0 ... 8 bar
Тип конструкции	Тарельчатое седло
Тип сброса	механическая пружина
Класс защиты	IP65
Условный проход	1,3 mm
Положение при сборке	Любое
Ручное дублирование	защелкиваемый
Время выключения	14 ms
Время включения	10 ms
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-5 ... 40 °C
Вес продукта	60 g
Выхлоп пилота, канал 84	M5
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Алюминий Анодированный