

Коллектор FCK-3-РК-9-N

№ изделия: 546068

FESTO

Металлическая версия




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Условный проход | 7 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Полный диапазон температур рабочего давления | 0 ... 10 bar |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Вес продукта | 28 g |
| Пневматическое подключение, канал 1 | для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 9 мм |
| Пневматическое подключение, канал 2 | для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 3 мм |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |