

Резьбовое соединение с накидной гайкой СК-1/2-РК-9

№ изделия: 546069

FESTO

Наружная резьба с уплотнительным кольцом, из металла



Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	9 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Положение при сборке	Любое
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 9 мм
Материал корпуса	Алюминий Анодированный