

Угловая соединительная плита VABF-S2-1-A1G2-G38

№ изделия: 546097

FESTO

Для пневмострова VTSA, рабочие каналы 2 и 4, под углом 90°




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Ширина | 42 mm |
| Основан на стандарте | ISO 5599-2 |
| Положение при сборке | Любое |
| Operating pressure МПа | -0,09 ... 1 МПа |
| Рабочее давление | -0,9 ... 10 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 0 - Нет стойкости к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Класс защиты | IP65 NEMA 4 |
| Температура окружающей среды | -5 ... 50 °C |
| Вес продукта | 176 g |
| Тип крепления | со сквозным отверстием |
| Материал корпуса | Алюминиевое литье под давление |