

Компактный цилиндр ADVU-1"-3/4"-A-P-A

№ изделия: 546336

FESTO

без возможности опроса, конец штока с внешней резьбой.

Гайка для резьбы на штоке входит в поставку.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Снимается с производства, доступен до 2011 года.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ход | 0,75 " |
| Диаметр поршня | 1 " |
| Демпфирование | P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Конец штока | Наружная резьба |
| Рабочее давление | 14,5 ... 145 Psi |
| Рабочая среда | Фильтрованный сжатый воздух |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура окружающей среды | -4 ... 176 °F |
| Энергия удара в крайних положениях | 0,0738 J |
| Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход | 56 lbf |
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход | 66 lbf |
| Перемещаемая масса при ходе 0 мм | 0,917 oz |
| Дополнительный вес на 10 мм хода | 0,988 oz |
| Базовый вес на 0 мм хода | 6,349 oz |
| Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода | 0,212 oz |
| Пневматическое присоединение | UNF10-32 |
| Рабочее давление [psi] | 14,5 ... 145 psi |
| Информация о материале, крышки | Алюминиевый сплав |
| Информация о материале, подвижные уплотнения | TPE-U(PU) NBR |
| Информация о материале, шток | Легированная сталь, нержавеющая |
| Информация о материале, корпус цилиндра | Алюминиевый сплав |