

Базовый распределитель LF-D-5M-MAXI-U

FESTO

№ изделия: 546466

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Без резьбовых соединительных плит, с резьбовым стержнем FRB.
Степень фильтрации 5 мкм, без защитного кожуха на стакане,
ручной отвод конденсата.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью
введения первых четырех символов маркировки изделия в поле
поиска.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Maxi
Серия	D
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	5 µm
Отвод конденсата	Ручное вращением
Тип конструкции	Спеченный фильтр с центробежным сепаратором
Макс. объем конденсата	2,72 oz(l)
Кожух стакана	Металлический кожух стакана
Рабочее давление	0 ... 240 Psi
Стандартный номинальный расход	129,5 cfm
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Инертные газы
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	14 ... 140 °F
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4] Инертные газы
Температура среды	14 ... 140 °F
Температура окружающей среды	14 ... 140 °F
Вес продукта	46,9 oz
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал фильтра	PE
Материал корпуса	Цинковая штамповка
Материал стакана	PC