

Вилкообразная головка SG-UNF1/2"-20-B

№ изделия: 546545

FESTO

с шестигранной гайкой, для поворотного крепления цилиндров, (со штоковой стороны).




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	UNF1/2-20
Основан на стандарте	DIN 71752 ISO 8140
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	5,824 oz
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал монтажного штифта	Сталь Гальванизирован
Материал шарнира	Сталь Гальванизирован
Материал гайки	Сталь Гальванизирован