

Переходник AD-1NPT-G1-I

№ изделия: 546547

FESTO

с одной стороны - внутренняя, а с другой стороны - внешняя резьба.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	24,2 mm
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Макс. момент затяжки, пневматический канал 1	35 Nm
Макс. момент затяжки, пневматический канал 2	90 Nm
Вес продукта	218,86 g
Пневматическое подключение, канал 1	Male thread, 1 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	Внутренняя резьба G1
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	PVC
Материал корпуса	сталь, гальванизированная