

# DUO (двойной)-полимерный пневмошланг PUN-3/16X1/32-U-D-BS-500


№ изделия: 546666

FESTO

стандартный шланг с калибровкой по наружному диаметру,  
подходит для цанговых соединений типа QS и QB.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Old part no. 13028570



## Таблица данных

| Характеристика                                | Значение                              |
|---|---------------------------------------|
| Внутренний диаметр, дюймы                     | 3/16                                  |
| Внешний диаметр, дюймы                        | 1/8                                   |
| Мин. радиус изгиба                            | 0,339 "                               |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -14 ... 150 Psi                       |
| Рабочая среда                                 | Фильтрованный сжатый воздух<br>Вакуум |
| Температура окружающей среды                  | -68 ... 140 °F                        |
| Вес продукта в зависимости длины              | 0,258 oz/ft                           |
| Цвет  | голубой/черный                        |
| Твердость по Шору                             | A 98 +/-3                             |
| Замечания по материалу                        | Не содержит медь и PTFE               |
| Информация о материале, шланги                | TPE-U(PU)                             |