

# Коллектор FR-8-1/8-BR

№ изделия: 546749

FESTO

для распределения воздуха.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	8,6 mm
Положение при сборке	Любое
Полный диапазон температур рабочего давления	0 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Кол-во выходов	8
Кол-во линий питания	1
Пневматическое подключение, канал 1	G3/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Материал корпуса	Алюминиевый сплав