

Вакуумный фильтр VAF-DB-1/4

№ изделия: 547261

FESTO

для отделения частиц грязи




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Вертикальный
Степень фильтрации	80 µm
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Прим. указание по рабочему давлению	Только для применения в открытых вакуумных системах
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Макс. момент затяжки	8,7 Nm
Вес продукта	71 g
Тип крепления	Линейный монтаж с креплением на стене/поверхности
Пневматическое присоединение	G1/4
Подключение вакуума	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал фильтра	PE
Материал корпуса	PP с армированием
Материал стакана	PA
Пригоден для импульса сброса	≤ 7 bar