

Штекерная розетка с кабелем КМЕВ-3-24-2.5

№ изделия: 547270

FESTO

Для распределителей с электромагнитным управлением VUVB,
напряжение 24 В DC.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Положение при сборке | Любое |
| Вес продукта | 120 g |
| Электрическое присоединение 1 | Разъем, по EN 175301-803, тип C |
| Электрическое подключение 1, исполнение | Угловой |
| Электрическое подключение 1, тип подключения | Розетка разъема |
| Электрическое подключение 1, выход кабеля | Угловой |
| Electrical connection 1, note about the cable outlet | 90° |
| Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов | 2 |
| Электрическое подключение 1, тип монтажа | На электромагнитном распределителе с центральным винтом M2,5 |
| Электрическое подключение 2, технология подключения | Открытый конец |
| Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов | 2 |
| Номинальное рабочее напряжение DC | 24 V |
| Защищен от смены полярности | для всех электрических соединений |
| Подключение заземления | Нет в наличии |
| Длина кабеля | 2,5 m |
| Атрибуты кабеля | Стандарт |
| Диаметр кабеля | 5,2 mm |
| Структура кабеля | 2x0,75 |
| Концы проводов | Разъем кабеля |
| Класс защиты | IP65 по IEC 60529 |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU RoHS |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Степень загрязнения | 3 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| Материал оплетки кабеля | PVC |
| Материал корпуса | PC |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал электрического контакта | Посеребренный медный сплав |