

Блок питания SVG-1/230VAC-24VDC-5A

№ изделия: 547867

Продукт будет снят с производства

С номинальным напряжением на выходе 24 V DC и номинальным током на выходе 5 A.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	55 mm
Высота	130 mm
Длина	125 mm
Положение при сборке	Свободная конвенция
Первичное питание	Однофазный
Входной ток	1,9 - 0,8 A
Номинальное выходное напряжение DC	24 V
Номинальный выходной ток	5 A
Диапазон входного напряжения AC	100 ... 240 V
Поддержание напряжения питания при сбое	20 ms
Линейная частота	45 ... 65 Hz
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Температура хранения	-40 ... 85 °C
Относительная влажность воздуха	95%
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	-25 ... 70 °C
Авторизация	C-Tick с UL us - Listed (OL)
Вес продукта	830 g
Тип крепления	с верхней рейкой
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества