

Спиральный полимерный шланг PAS-4I-6E-5

№ изделия: 548143

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Рабочая длина	5 m
Наружный диаметр	6 mm
Длина блока	0,3 m
Внутренний диаметр	4 mm
Диаметр катушки	50 mm
Кол-во обмоток	46
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 17,5 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура окружающей среды	-30 ... 80 °C
Вес продукта	135 g
Цвет	голубой
Твердость по Шору	D 55 +/-3
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, шланги	PA