


# Блок питания CDVI5.0-EB2X-DN-MO

№ изделия: 548437

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| Длина                                    | 56 mm   |
| Макс. количество распределителей         | 2   |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3   |
| Вес продукта                             | 510 g   |
| Тип крепления                            | С внутренней резьбой и распорным болтом                                     |
| Пневматическое подключение, канал 1      | G1/8  |
| Пневматическое подключение, канал 2      | G1/8  |
| Пневматическое подключение, канал 3      | G1/8  |
| Пневматическое присоединение, канал 4    | G1/8  |
| Пневматическое присоединение, канал 5    | G1/8  |
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |