

Кабель SBOA-K20CP-SUP

№ изделия: 548824

FESTO

для компактных видеосистем SBOI-Q-... и SBOC-Q-...



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Тип крепления | С гайкой |
| Положение при сборке | Любое |
| Электрическое подключение | Прямой штекер / прямая розетка / прямая розетка |
| Диапазон рабочего напряжения DC | ≤ 60 V |
| Длина кабеля | 2 m |
| Атрибуты кабеля | Пригоден для кабельных цепей |
| Диаметр кабеля | 5,5 mm |
| Структура кабеля | 2x0,24+2x0,34+0,49 |
| Класс защиты | IP65 IP67 по IEC 60529 |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C -5 ... 80 °C |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| Материал оплетки кабеля | PUR |
| Цвет оплетки кабеля | светло-серый |
| Материал корпуса | Алюминиевое литье под давление Латунь PUR Никелирование |
| Материал электрического контакта | бронза/латунь Позолочен |