

Усилитель давления DPA-100-D

№ изделия: 549398

FESTO

для получения более высокого давления.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Диаметр поршня	100 mm
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Двухпоршневой усилитель давления
Манометр	Подготовка для G1/8
Выходное давление 2	4 ... 16 bar
Рабочее давление	2,5 ... 8 bar
Диапазон давления управления	5 ... 16 bar
Входное давление 1	2 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	5 ... 60 °C
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Вес продукта	13.000 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	G1/2
Пневматическое подключение, канал 3	G1/2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)