

Штекерная розетка MSSD-N

№ изделия: 550067

★ Линейка основной продукции

для электромагнитных катушек MD-2/2-... и MH-2/2-...

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 175301-803
Вывод кабеля	Угловой
Вес продукта	30 g
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, технология подключения	Расположение контактов тип А по EN 175301-803
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	3
Электрическое подключение 1, тип монтажа	На электромагнитном распределителе с центральным винтом М3
Электрическое подключение 2, технология подключения	Вворачиваемый терминал
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 24 V
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 250 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	16 A
Резьбовое подключение кабеля	M20x1,5
Диаметр кабеля	8 ... 10 mm
Номинальное сечение провода	1,5 mm ²
Класс защиты	IP65
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-25 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA с армированием
Цвет корпуса	Черный
Материал винтов	Сталь
Материал уплотнений	VMQ