

Плита для блочного монтажа CPE10-3/2-PRS-1/4-3-NPT

№ изделия: 550602

FESTO

для CPE-распределителей.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	16 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. количество распределителей	3
Макс. кол-во зон давления	2
Burst pressure	5 MPa
Давление разрушения	50 bar
Burst pressure	725 psi
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	23 ... 122 °F
Температура окружающей среды	23 ... 122 °F
Макс. момент затяжки, установка распределителя	0,9 ft-lbf
Вес продукта	5,74 oz
Способ крепления блока клапанов на коллекторе	со сквозным отверстием
Способ крепления распределителя	с внутренней резьбой
Пневматическое подключение, канал 1	1/4 NPT
Пневматическое подключение, канал 3	1/4 NPT
Пневматическое присоединение, канал 5	1/4 NPT
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Алюминиевый сплав