

Осевой набор EAMM-A-F80-160G

№ изделия: 550955

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Передаваемый момент	92 Nm
Вес продукта	5.240 g
Код интерфейса, привод	F80
Код интерфейса, двигатель	160G
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)