

Соединительный кабель NEBV-H1G2-P-2.5-LE2

№ изделия: 552003

FESTO

für Magnetventile MH1, mit LED.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Положение при сборке | Любое |
| Атрибуты кабеля | Für statische Anwendungen |
| Защищен от смены полярности | для всех электрических соединений |
| Диапазон рабочего напряжения перем. тока (AC) | 0 ... 30 V |
| Диапазон рабочего напряжения пост. тока (DC) | 0 ... 30 V |
| макс. выходной ток | 2.000 mA |
| StoЯspannungsfestigkeit | 0,8 kV |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 4 |
| Класс защиты | IP40 |
| Температура окружающей среды | -5 ... 70 °C -20 ... 70 °C |
| Вес продукта | 60 g |
| Электрическое подключение | 2-жильный Прямая розетка / кабель |
| Длина кабеля | 2,5 m |
| Тип крепления | Клипса |
| Цветной код, изоляция сердечника | Контакт 1 = черный Pin 3 = schwarz/rot |
| Замечания по материалу | Не содержит медь и тефлон |
| Информация о материале, корпус | POM PUR |
| Информация о материале оплетки кабеля | PVC |